



内閣総理大臣表彰  
ものづくり日本大賞

フジコーの取組みと技術が認められ、

**世界トップの高殺菌・  
消臭分解機能製品の開発**

で、経済産業大臣賞  
特別賞を受賞!

驚きの  
**消臭力**

たばこやアンモニアなどの  
においを素早く分解

圧倒的な  
**殺菌力**

インフルエンザや  
カビ菌を撃退

空気消臭殺菌装置

マスククリーン  
MC-F

PM2.5  
対応



ハイブリッド光触媒 + マイナスイオン で空気浄化

リビング

事務所

待合室

レストラン

病室



内蔵のハイブリッド光触媒「MaSSC」が  
菌やにおいを強力に分解・除去



プレフィルターもアルミメッシュ。イオン  
発生器との相乗効果で小さなほこりも  
強力捕集



風量は5段階。通常用の弱・中・強、就寝用  
の静モード、急速脱臭用のターボモード

- ハンドルがついて持ち運びも楽々
- チャイルドロックで、いたずら防止、誤操作防止
- 表示ランプがまがしいときには消灯（確認ランプのみ表示）
- においメーターでお部屋のにおいを確認



**フジコーの独自の溶射技術で、高密度・高効率のハイブリッド光触媒を実現。**

フジコー独自の溶射技術により生み出された、今までにない高機能ハイブリッド光触媒「MaSSC（マスク）」。  
紫外光だけでなく、蛍光灯などの室内光でもチカラを発揮します。驚きの殺菌・消臭力を体感して下さい。

**新発売** 空気消臭殺菌装置

# MaSSC CLEAN

マスククリーン MC-F 【約20畳用(33㎡)】

本体寸法：幅348mm×奥行213mm×高さ557mm

付属機能：チャイルドロック、切タイマー（1H,4H,8H）、ターボ運転、表示ランプ ON/OFF、においセンサー（自動運転はありません）

カラー：2色（ホワイト/ベージュ、ホワイト/マスクブルー）



ホワイト/ベージュ



ホワイト/マスクブルー

商品のお問い合わせは… **株式会社マスクフジコー** ☎0120-80-2450

月～金/9:00～17:00（祝日・年末年始は除く） メール [masscfujico@kfjc.jp](mailto:masscfujico@kfjc.jp)


販売価格 98,000円(税込)

## ● 実証試験で裏付けされた高性能


※試験結果は実空間で同様の結果を保証する物ではありません。※実際の効果は使用状況によって異なります。

### 消臭性能


#### ① タバコ臭の原因(アルデヒド系)



#### ② 体臭・ペット臭の原因(アンモニア)




#### ③ シックハウスの原因(VOC系)



●環境指針値:科学的知見から、ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響を受けないであろうと判断される値 ●臭覚閾値:人間がやっと感知できる濃度


### 有害粒子除去性能

#### ① タバコ粒子・PM2.5




### 除菌・抗ウイルス性能


#### ① エアコン臭の原因(カビ類)




#### ② 浮遊菌・ウイルス



#### ③ インフルエンザウイルス



#### ① 美肌効果(保湿)



●試験機関:社内・技術開発センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(T1型)を稼動/測定装置:INNOVA製光音響マルチガスモニター ●試験機関:社内・技術開発センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(T1型)を稼動/測定装置:INNOVA製光音響マルチガスモニター ●試験機関:社内・技術開発センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(T1型)を稼動/測定装置:TSI製レーザー式パーティクルカウンター(1μm~5μm) ●試験機関:社北里環境科学センター/試験対象:アオカビ ●試験機関:社北里環境科学センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(M型)を稼動/試験対象:大腸菌ファージ ●試験機関:BMSA(バイオメディカルサイエンス研究会)/試験方法:BMSA開発グローブボックス(容量120L)内で当社空気清浄機(C型)稼動/試験対象:インフルエンザウイルスA香港型(H3N2)/ウイルス捕捉装置:ザルトリウス製ゼラチンフィルター ●試験機関:衛総合医科学研究所(藤村田製作所提供)/温度条件:常温常湿/試験環境:25m³/マイナスイオン量:85k個/cc/被験者:女性6名(20~65歳) ※①②当社空気清浄機にはマイナスイオン発生器として藤村田製作所製「イオシモ」を搭載

## ● 製品仕様

型名	MC-F				
適用床面積	約20畳(33m²)				
電源	ACコンセント(100V・50/60Hz)				
モード	静	弱	中	強	ターボ
風量	0.6m³/min	0.8m³/min	1.2m³/min	1.7m³/min	2.2m³/min
消費電力	46W	57W	61W	67W	86W
運転音	30dB	33dB	43dB	49dB	56dB
外形寸法	幅348mm×奥行213mm×高さ557mm				
本体重量	約5.6kg				
電源コード	約1.8m				
付属機能	チャイルドロック、切タイマー(1H,4H,8H)、ターボ運転、表示ランプ ON/OFF、においセンサー				
カラー	ホワイト/ベージュ、ホワイト/マスクブルー				



### ⚠ 安全に関するご注意

安全に正しくお使いいただく為に、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

■当カタログに記載の製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。■当カタログに記載の製品は、屋内専用です。屋外での使用はできません(非防水)。■濡れた手でスイッチ操作を行わないでください。■本製品は医療機器ではありません。■ペースメーカーをご使用されている方は、ペースメーカーに影響をきたす場合がありますので絶対に使用しないでください。■実際の効果は、ご使用状況・ご使用時間・個人により異なります。

### 保証書に関するお願い

商品には、保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。なお、店名、ご購入期日の記載のない物は無効となります。

### お問い合わせ先

#### 株式会社マスクフジコー

月~金/9:00~17:00  
(祝日・年末年始は除く)



0120-80-2450

■メールでのお問い合わせ

masscfujico@kfjc.co.jp

#### 【製造元】

#### 株式会社フジコー

〒804-0011 福岡県北九州市戸畑区中原西2丁目18-12

#### 【販売元】

#### 株式会社マスクフジコー

〒802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目5番18号 ランドスペース馬借2F

ハイブリッド光触媒「MaSSC(マスク)」の詳しい情報は...

<http://www.massc.jp/>

このカタログの内容は 2013 年 10 月現在のものです。

- 製品の色は、印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合がございます。
- 製品のデザイン、仕様などは、改善のため予告なく変更する場合があります。

#### 【販売店】



#### 小代商工株式会社

KOSHIRO COMMERCE AND INDUSTRY

本社

〒879-2458 大分県津久見市入船西町21-1  
TEL 0972-82-4300 FAX 0972-82-5280

大分営業所

〒870-0126 大分県大分市横尾3733-1  
TEL 097-576-8280 FAX 097-576-8281

<http://www.sakkin-shosyu.com>

お問合せはこちら